



## Enjoliveur Céliane pour chargeur double USB Type-A et Type-C - Blanc

REF. 0 682 56

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Blanc

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes :
  - référence 067467 : chargeur 1 USB Type-C 3A 15W power delivery
  - référence 067462 : chargeur 2 USB 2,4A
  - référence 067106 : prise 2P+T + chargeur 2 USB 3A précâblées en association avec enjoliveur référence 068111
  - référence 067465 : chargeur 2 USB Type-A + Type-C - 3A
  - référence 067466 : chargeur 2 USB Type-C - 3A
- Blanc

### Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

### Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Finition de la surface</b>	brillant
		<b>Couleur</b>	blanc
<b>Assemblage</b>	plaque centrale	<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9003
<b>Utilisation</b>	USB	<b>Transparent</b>	Non
<b>Bague de support</b>	Non	<b>Type de fixation</b>	à clipser
<b>Avec protection contre la poussière</b>	Non	<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	2
<b>Avec couvercle à charnière</b>	Non	<b>Serre câble</b>	Non
<b>Direction de sortie</b>	droit	<b>Domino</b>	Non
<b>Champ d'inscription</b>	sans champ d'inscription	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Avec impression</b>	Non	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Type de montage</b>	encastré	<b>Largeur d'appareil</b>	53 mm
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Hauteur d'appareil</b>	53 mm
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Profondeur d'appareil</b>	7 mm
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 50 °C
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C
<b>Traitement de surface</b>	non traité		