

Peigne pour 10 blocs de jonction à vis ou ressort Viking3 pas 5mm - bleu

REF. 0 375 00

VIKING 3

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Viking3, accessoire de liaison équipotentielle pour blocs de jonction

- Peigne pour blocs de jonction Viking3 à vis et à ressort
- Pour 10 blocs pas de 5mm
- Isolé et sécable
- Bleu

Les + installation

Montage frontal à insertion automatique, sans vis

Les + utilisation

Liaison consécutive ou alternée

Recommandations / restrictions d'usages

Référence :

- 037151 et 037152 : étage supérieur uniquement
- 037256 : étage inférieur uniquement
- 037254 : non shutable

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	peigne de pontage
Nombre de bornes reliées	10
Courant assigné In	24 A
Tension assignée	800 V
Isolé	Oui
Avec protection contre les contacts accidentels	Oui
Type de montage	enfichable
Dimension	5 mm
Couleur	rouge