

## Cartouche industrielle à couteau typegG taille 2 - avec percuteur - 315A

REF. 0 179 70

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL)
- Avec percuteur - Taille 2
- Calibre 315A - Tension 500V
- Pouvoir de coupure 120000A
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

### Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Taille de fusible selon IEC 60269	NH2
Type de tension	AC/DC
Courant nominal assigné	315 A
Tension assignée CA	500 V
Tension de fonctionnement CC	48 V
Capacité de coupure nominale	120 kA
Classe de fonctionnement	
GL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)	
Finition du voyant indicateur	Autre
EAN/Gencode	3245060179700