

Répartiteur modulaire téléphonique 2x4 sorties pour coffret Optimum manuel - 4 modules

REF. 4 130 12



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.701 dm ³
Poids	130 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Offre à composer

Equipements pour arrivée et répartition téléphone

- IP 20 - IK 04
- Répartiteur téléphonique 2 x 4 sorties
- Permet de distribuer le téléphone analogique sur 8 prises RJ 45 murales ou 2 x 4 dans le cas d'une gestion de 2 lignes analogiques différentes (2 DTI nécessaires)
- 4 modules DIN

Caractéristiques Générales

Réseau multimédia Optimum manuel Gigabit - prêt à poser et offre à composer pour version manuelle

- Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'arrêté sur les réseaux de communication
- Coffrets prêts pour recevoir le point de fibre optique dans le logement (FttH ready)
- Réseau Optimum manuel : un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ 45 pour tout brancher
- Permet de bénéficier du téléphone, de la télévision (TV IP, TNT, satellite ou câble) et du réseau informatique sur les prises RJ 45 du logement
- Affectation manuelle du média
- Les composants multimédia se montent sur rail symétrique des coffrets Drivia ainsi que dans les coffrets et baies 19" en utilisant le kit rail DIN multi-application réf. 0 465 46
- Utiliser les cordons de brassage S/FTP réf. 4 130 45/46 et le câble multimédia TV + satellite réf. 0 327 89 pour application de Grade 3 TV