

Ventouse Premium 300kg

REF. 005570

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventouse Premium, pour verrouillage de porte en neuf ou rénovation , en applique pour porte tirante ou poussante avec kit de pose

- Ventouse Premium 300kg très faibles consommations : - 270mA sous 12V= - 180mA sous 24V=
- Dimensions ventouse : - Largeur : 241mm- Hauteur : 47mm- Profondeur : 24mm
- Dimensions contre plaque : - Largeur : 175mm- Hauteur : 62mm- Profondeur : 13,6mm
- Protection électronique contre les effets de self
- Conforme à la norme NFS 61937 dans le cas de déverrouillage par déclencheur manuel ou pour équiper une issue de secours

Les + installation

Montage en applique

Les + utilisation

Compatible avec les alimentations 12V courant continu ou 24V courant continu (sélection de tension automatique) - Signalisation lumineuse par LED (verrouillé/déverrouillé) - Contact de sortie signalant l'état verrouillé/déverrouillé de la ventouse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	Commuter
Technique d'installation	Système bus
EAN/Gencode	8005543538272