

Ventouse Premium 300kg

REF. 005570

LEGRAND



292,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventouse Premium, pour verrouillage de porte en neuf ou rénovation, en applique pour porte tirante ou poussante avec kit de pose

- Ventouse Premium 300kg très faibles consommations : - 270mA sous 12V= - 180mA sous 24V=
- Dimensions ventouse : - Largeur : 241mm- Hauteur : 47mm- Profondeur : 24mm
- Dimensions contre plaque : - Largeur : 175mm- Hauteur : 62mm- Profondeur : 13,6mm
- Protection électronique contre les effets de self
- Conforme à la norme NFS 61937 dans le cas de déverrouillage par déclencheur manuel ou pour équiper une issue de secours

Les + installation

Montage en applique

Les + utilisation

Compatible avec les alimentations 12V courant continu ou 24V courant continu (sélection de tension automatique) - Signalisation lumineuse par LED (verrouillé/déverrouillé) - Contact de sortie signalant l'état verrouillé/déverrouillé de la ventouse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	Commuter
Technique d'installation	Système bus
EAN/Gencode	8005543538272

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.