



Poussoir à clé 3 positions 6A 250V~ Soliroc IK10 IP54

REF. 0 778 75

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Interrupteurs à clé - IK 10 - IP 54

Pour barillet européen réf. 0 697 95 à commander séparément

Ne s'installent pas sur les cadres saillies réf. 0 778 90/92

Poussoir à clé 3 positions

Inverseur avec position arrêt - 6 A - 250 V~

Extraction de la clé en position centrale sur la fonction arrêt

Caractéristiques Générales

Soliroc™ - autres commandes

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles

Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Mécanismes livrés avec enjoliveurs

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.