



## Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 25A

REF. 0 126 25

1,90€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.045 dm <sup>3</sup>
Poids	63 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cartouches cylindriques domestiques

- Protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension ; les autres sont destinés à des usages particuliers

#### 10,3 x 31,5 mm

- Sans voyant
- Calibre : 25 A
- Tension : 400 V~
- Pouvoir de coupure : 20000 A
- Section protégée Cu : 4 mm<sup>2</sup>
- Repérage couleur : Bleu

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches domestiques et porte-fusibles à broches