



Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur filaire connecté ou commande sans fils - graphite

REF. 0 648 35

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, un enjoliveur de remplacement pour changement esthétique du produit ou maintenance, à monter sur un mécanisme

- Se monte sur les mécanismes Céliane with Netatmo :
 - interrupteur filaire connecté
 - commande sans fils d'éclairage et prises
- Finition Graphite

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Les + utilisation

Permet de remplacer l'enjoliveur d'un produit livré complet dans un pack ou seul, par un nouvel enjoliveur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement antibactérien	Non
Modèle	Bouton-poussoir d'une pièce	Couleur	Anthracite
Impression/marquage	Sans	Avec champ d'inscription	Non
Utilisation	Bouton à contact maintenu	Avec lentille/symbole interchangeable	Non
Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	Autre
Type de fixation	À clipser	Résistance aux chocs	IK04
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non	Largeur	53 mm
Matériau	Plastique	Hauteur	53 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur	7.5 mm
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Traitement de surface	Laqué / peint	Température de stockage	-10-70 °C
Finition de la surface	Brillant	EAN/Gencode	3414971014510