



## Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur filaire connecté ou commande sans fils - graphite

REF. 0 648 35

CÉLIANE WITH  
NETATMO

LEGRAND

17,92 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, un enjoliveur de remplacement pour changement esthétique du produit ou maintenance, à monter sur un mécanisme

- Se monte sur les mécanismes Céliane with Netatmo :
  - interrupteur filaire connecté
  - commande sans fils d'éclairage et prises
- Finition Graphite

### Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

### Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

### Les + utilisation

Permet de remplacer l'enjoliveur d'un produit livré complet dans un pack ou seul, par un nouvel enjoliveur

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	Bouton-poussoir d'une pièce	<b>Traitement antibactérien</b>	Non
<b>Impression/marquage</b>	Sans	<b>Couleur</b>	Anthracite
<b>Utilisation</b>	Bouton à contact maintenu	<b>Avec champ d'inscription</b>	Non
<b>Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus</b>	Non	<b>Avec lentille/symbole interchangeable</b>	Non
<b>Type de fixation</b>	À clipser	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	Autre
<b>Fenêtre de contrôle/sortie de lumière</b>	Non	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Largeur</b>	53 mm
<b>Qualité du matériau</b>	Thermoplastique	<b>Hauteur</b>	53 mm
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Profondeur</b>	7.5 mm
<b>Traitement de surface</b>	Laqué / peint	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-50 °C
<b>Finition de la surface</b>	Brillant	<b>Température de stockage</b>	-10-70 °C
		<b>EAN/Gencode</b>	3414971014510

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.