



**Sonnerie à timbre électronique 80dB à 1m Mosaic 2 modules
tension 12V= , 24V= ou 48V= - blanc**

REF. 0 766 42

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.536 dm ³
Poids	51 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Sonnerie à timbre électronique

- Niveau sonore 80 dB à 1 m
- 12-24-48 V= - Conso : 5-9-17 mA
- 2 modules
- Blanc

Caractéristiques Générales

Signalisation sonore tertiaire