



## Cartouche industrielle à couteau typegG taille 00 - avec voyant - 32A

REF. 0 163 20

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Cartouches à couteaux type gG (gL)

- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

#### Taille 00

- Avec voyant

#### Caractéristiques générales

#### Cartouches industrielles à couteaux - type gG

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Taille de fusible selon IEC 60269	NH00
Type de tension	AC/DC
Courant nominal assigné	32 A
Tension assignée CA	500 V
Tension de fonctionnement CC	48 V
Capacité de coupure nominale	120 kA
Classe de fonctionnement	
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)	
Finition du voyant indicateur	percuteur