

Prise Jack femelle 3,5mm préconnectorisée Mosaic 1 module - noir mat

REF. 079579L

MOSAIC

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Prise jack 3.5 femelle Mosaic à visser 1 module - noir mat**

- Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, blocs bureau, goulottes
- Permet d'établir des liaisons audio
- Equipé d'un cordon de longueur 15 cm
- Equipé de 2 connecteurs femelle
- Noir finition mat

Les + installation

Boîte d'encastrement prof.50mm

Les + utilisation

Préconnectorisée- 1 module

Recommandations / restrictions d'usages

To connect with a jack cord. Minimum flush mounting box depth 50mm.

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Type de fixation	à clipser
		Nombre de modules (construction modulaire)	1
Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
Utilisation	jack	Serre câble	Non
Bague de support	Non	Jacks blindés	Non
Avec protection contre la poussière	Non	Boîtier blindé	Non
Avec couvercle à charnière	Non	Domino	Non
Direction de sortie	droit	Avec éclairage	Non
Champ d'inscription	sans champ d'inscription	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Avec impression	Non	Résistance aux chocs	IK04
Type de montage	encastré	Largeur d'appareil	22.5 mm
Matériau	plastique	Hauteur d'appareil	45 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur d'appareil	35 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Traitement antibactérien	Non	Profondeur d'encastrement	23.8 mm
Finition de la surface	mat	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Couleur	noir	Température de stockage	-10 - 70 °C
Transparent	Non		