



Interrupteur de volets roulants 500W maximum Mosaic 2 modules - blanc

REF. 0 770 26

MOSAIC

LEGRAND

Mosaic, une commande de volets roulants répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur de volets roulants Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Pour commande directe montée, descente et arrêt de moteur de volet, store ou bannes jusqu'à 500W maximum
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Le repérage des bornes et le schéma accélèrent l'installation du produit

Les + utilisation

Facilite la gestion de la luminosité et de la température pour un confort optimal dans la maison

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
		Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Composition	Mécanisme seul	Tension nominale	250 V
Modèle	Commutateur unipolaire	Nombre de touches	3
Nombre de pôles	1	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Type de commande	Autre	Largeur d'appareil	45 mm
Utilisation mécanique possible	Oui	Hauteur d'appareil	45 mm
Utilisation électronique possible	Non	Profondeur d'appareil	36 mm
Mode de pose	Support de module	Profondeur d'encastrement	24 mm
Matériau	Plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Compatible IFTTT	Non
Finition de la surface	Brillant	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de fixation	Autre	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Type de connexion	Borne automatique	Température de stockage	-10-70 °C
Couleur	Blanc	Traitement antimicrobien	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Section de câble	2.5-2.5 mm²
Transparent	Non	EAN/Gencode	3245060770266
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui		