



## Art d'Arnould univers Epure Prise télévision simple - acier satin

REF. 67529

ART D'ARNOULD

LEGRAND

Finition Epure Acier satin

185,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure Acier satin, une prise télévision qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Prise TV simple Art d'Arnould
- Univers Epure Acier satin
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	prise terminale	Matériau	plastique
Type de montage	encastré	Qualité du matériau	thermodurci
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Sans halogène	Oui
Couvercle	plaque totale	Traitement antibactérien	Non
Atténuation de raccordement à 860MHz	1 dB	Classe de protection (IP)	IP20
Atténuation de raccordement à 2150 MHz	1.5 dB	Résistance aux chocs	IK04
Nombre de sorties	1	Largeur d'appareil	80 mm
Compatible au modem par câble	Non	Hauteur d'appareil	80 mm
Compatible à une alimentation à distance	Oui	Profondeur d'appareil	26 mm
Fréquence	4-2400 MHz	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Type de fixation	fixation à griffes/vis	Profondeur d'encastrement	17 mm
Traitement de surface	laqué / peint	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Finition de la surface	mat	Température de stockage	-25-70 °C
		Section de câble	8-8 mm <sup>2</sup>

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.