Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2 modules et support référence 080251

REF. 0 802 81 | MOSAIC | LEGRAND

Mosaic, cadre saillie pour installation en apparent de mécanismes Mosaic

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Cadre saillie Mosaic 2 modules - A utiliser avec le support Batibox référence 080251
- Profondeur 40mm
- Equipé d'une entrée amovible pour moulure 20x12,5mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
- Livré avec vis
- Blanc RAL9003 finition brillante

Les + installation

Avec entrées (amovibles/à découper) sur le pourtour et sur la face arrière du cadre pour une grande facilité et rapidité de mise en oeuvre

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Cadre apparent
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	Oui
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Nombre d'unités	1
Sens de montage	Horizontal et vertical
Forme	Carré
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Avec cadre de recouvrement	Non

Avec entrée de câble	Oui
Avec entrée de câble	Oui
Avec insertion de raccord à écrou	Non
Résistant aux chocs	Oui
Classe de protection (IP)	IP2X
Largeur	83 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	40 mm
Largeur d'appareil	83 mm
Hauteur d'appareil	83 mm
Profondeur d'appareil	40 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
EAN/Gencode	3245060802813