



Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 32A - courbe B - 3 modules

REF. 4 075 35

161,70€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.716 dm ³
Poids	466 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Tripolaires 400 V~

- Pour peigne HX³ traditionnel tripolaire réf 4 049 42/43 ou câblage traditionnel
- Vis/vis
- In : 32 A
- Nombre de modules : 3

Caractéristiques Générales

Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe B - protection des départs

- Conformes à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
- 6000 - NF EN 60898-1 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
- 10 kA - EN 60947-2 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
- Reçoivent les auxiliaires et commandes motorisées
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis