



## Interrupteur à badge Céliane 230V 50Hz à 60Hz

REF. 0 675 63

CÉLIANE

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un interrupteur à badge à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Interrupteur à badge Céliane
- Equipé d'une temporisation de 30 secondes après le retrait du badge
- Alimentation 230V - 50Hz à 60Hz
- Possibilité de l'associer au poussoir d'appel référence 067560
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

### Les + utilisation

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue Inter à badge

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

En multiposte, se monte en entraxe 71mm

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	va-et-vient	Tension nominale	230 V
Type de commande	carte hôtel	Courant nominal assigné	2 A
Assemblage	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	2 AX
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Contact de report	Non
Bouton-poussoir	Non	Type de raccordement	borne à vis
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de chauffage	Non
Type de montage	support de module	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de fixation	à clipser	Largeur d'appareil	45 mm
Avec plaque de montage	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'appareil	36 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur d'encastrement	20 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement de surface	non traité	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Finition de la surface	mat	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Couleur	gris	Possible support IFTTT	Non
Numéro RAL (équivalent)	7016	Température d'utilisation /d'installation	-10 - 55 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Température de stockage	-10 - 55 °C
Voyant	oui	Type de tension	AC
Fonction d'éclairage	orientation	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Type d'éclairage	lampe à incandescence	Section de câble	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Résistance aux chocs	IK04	Maintien du câble	Non applicable