

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intensité de courant IEC	32 A	Direction d'enfichage	droit
Tension selon EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) bleu	Matériau	plastique
Nombre de pôles	3	Finition militaire	Non
Position de l'heure	6 h	Dimension de bride, verticale	94 mm
Couleur caractéristique	bleu	Ecart vertical entre les trous	70 mm
Classe de protection (IP)	IP44	Dimension de bride, horizontale	84 mm
Technique de raccordement	borne à vis	Ecart horizontal entre les trous	70 mm