

## Armoire de distribution métal à équiper XL<sup>3</sup>400 - 1600x575x175mm

REF. 0 201 18

XL<sup>3</sup>

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL<sup>3</sup>400 armoire de distribution IP43 IK08 avec kit et porte - IP40 IK08 avec porte - IP30 IK07 sans porte

- Armoire de distribution métal XL<sup>3</sup>400 à équiper
- Livrée avec socle hauteur 100mm RAL7004, porte à commander séparément
- Capacité 24 modules par rangée - RAL7035
- Dimensions :- Hauteur totale : 1600mm- Hauteur plastronnable : 1450mm- Largeur totale : 575mm- Largeur utile : 515mm- Profondeur : 175mm
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

### Les + installation

Livrée à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découppable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

### Les + utilisation

Enveloppe métal pouvant recevoir les appareils jusqu'à 400A

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans les ERP




### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                   |                               |               |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------|
| Largeur                                  | 575 mm            | Nombre de portes              | 1             |
| Hauteur                                  | 1600 mm           | Nombre de serrures            | 1             |
| Profondeur                               | 175 mm            | Adapté à un montage extérieur | Non           |
| Matériau                                 | Acier             | Toit incliné                  | Non           |
| Qualité du matériau                      | Autre             | Finition CEM                  | Non           |
| Finition de la surface                   | Revêtu par poudre | Avec porte à hublot           | Oui           |
| Couleur                                  | Gris              | Avec porte de ventilation     | Non           |
| Numéro RAL                               | 7035              | Avec porte arrière            | Non           |
| Avec plaque de montage                   | Non               | Résistance aux chocs          | IK08          |
| Plaque de montage réglable en profondeur | Non               | Classe de protection (IP)     | IP43          |
| Encastrement mural                       | Non               | Degré de protection (NEMA)    | Autre         |
| Fixation sur mât                         | Non               | EAN/Gencode                   | 3245060201180 |

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref.     | Désignation.  | Prix unitaire (€ HT*) |
|----------|---|-----------------------|
| 9 802 91 | Lot de 100 vis autotaraudeuses M6x10 pour maintenance de coffrets et armoires XL <sup>3</sup> métal | 160,80                |
| 9 802 94 | Kit de 4 angles pour maintenance de XL <sup>3</sup> 400   | 103,50                |

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.