

Kit carillon radio sans fils Confort plug-in 230V - blanc

REF. 0 942 54

LEGRAND



45,04 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Kit carillon radio, adapté à une maison

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit carillon radio Confort - Plug-In 230V - 75dB avec réglage du volume possible - Blanc
- Comprend :
 - 1 carillon rond 230V plug-in
 - 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse
- Portée radio de 100m en champ libre pour garantir la transmission du signal
- 15 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

- Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
- Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Les + installation

La transmission radio, le fonctionnement sur piles de la sonnette et l'alimentation 230V du carillon permettent une installation sans fil

Les + utilisation

Le fonctionnement du carillon sur prise de courant 230V libère l'utilisateur de la contrainte du changement de piles

Recommandations / restrictions d'usages

Ne pas exposer aux intempéries et installer sous abri

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du boîtier/corps	Blanc	Type de connexion	Autre
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Volume	75 dB	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Tension nominale (Un)	230-230 V	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Classe de protection (IP)	IP20	Nombre de sonneries	15
Type de courant	AC/DC	Code CEI (Pack1)	CR2032
Batterie incorporée	Oui	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Mode de pose	Saillie	Composition de l'élément (Pack1)	Bouton Lithium (pile)
Sans fil	Oui	Nombre de Pack 1	1
Portée de transmission max.	100 m	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Largeur	105 mm	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3
Hauteur	105 mm	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Profondeur	35 mm	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Objet connecté	Non
Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C	Mode de commande	RF
Température de stockage	-20-50 °C	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Fréquence	50-60 Hz	Pilotable à la voix	Non
Numéro RAL	9003	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Sans halogène	Oui	Connectable par box Internet	Non
Traitement antimicrobien	Non	EAN/Gencode	3414971067233

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.