



Répartiteur de puissance étagé pour cosses 125A avec 1 arrivée et 5 départs

REF. 0 374 30

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	7.677 dm ³
Poids	1050 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Etagés pour cosses

125 A

- Fixation sur rail EN 60715 symétrique avec griffe réf. 0 374 39 ou sur platine par vis M6
- 4 barres 15 x 4 mm équipées de :
 - 1 arrivée 35 mm² - Vis M8
 - 5 départs 25 mm² - Vis M6

Caractéristiques Générales

Répartiteurs de puissance extra-plats et étagés - 125 à 400 A

- Répartition "standard"
- Livrés avec écran de protection et indication "Tension dangereuse" (NF X 08-003)