

Cartouche industrielle à couteau type aM taille 3 - avec percuteur - 630A

REF. 0 180 80

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cartouches à couteaux type aM

Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Taille 3

Avec percuteur

Calibre : 630 A

Tension ~ : 500 V

Pouvoir de coupure : 120000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles à couteaux - type aM et neutres à couteaux

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)