



Kit poste de travail encastré Mosaic pour 2x4 modules

REF. 078872L

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, kit poste de travail encastré prêt à l'emploi à équiper de prises

- Kit poste de travail Mosaic encastré pour 2x4 modules
- Composé de :- 1 boîte d'encastrement profondeur 50mm- 2 supports 4 modules pour installation des mécanismes- entretoises amovibles pour l'intégration de mécanismes en poste simple- cloisons de séparation courants forts / courants faibles- plaque de finition blanche
- Installation avec conduits encastrés
- Boîte d'encastrement multimatériaux avec 16 entrées de câbles défonçables diamètre 20mm et 25mm

Avantages

- Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation
- Un design unique (forme asymétrique et rayon supérieur) devenu signature depuis 25 ans

Les + installation

Installation simple et rapide (sans outil) grace au système de fixation par clippage des supports sur la boîte d'encastrement

Les + utilisation

Jusqu'à 4 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc...

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	Brillant
Nombre d'unités	2	Couleur	Blanc
Sens de montage	Horizontal	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités, horizontales	2	Transparent	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Classe de protection (IP)	Autre
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	4	Résistance aux chocs	IK04
Nombre d'inserts pour interrupteurs	2	Type de fixation	À clipser
Avec grille de montage	Non	Largeur	166 mm
Montage encastré	Oui	Hauteur	166 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Profondeur	60.5 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Hauteur d'encastrement	51.5 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Essence du bois en latin	Non applicable
Sans halogène	Oui	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Traitement de surface	Non traité	EAN/Gencode	3414971578463