



## Prise double USB Type-A Mosaic 3A 15W 2 modules - blanc

REF. 0 996 04

MOSAIC

LEGRAND

Mosaic, un chargeur USB répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Peut recharger simultanément 2 équipements : téléphone, smartphone, lecteur MP3 ou MP4, appareil photo, manette de jeux, GPS, Powerbank mais également 1 tablette
- Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T
- A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

### Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement
- Chargement limité à 15W non adapté au chargement d'un ordinateur portable

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Modèle Autre

Nombre de ports USB-A 2

Tension de fonctionnement 100-240 V

Fréquence 50-60 Hz

Courant de sortie max. 3000 mA

Tension de sortie 5-5 V

Consommation d'énergie 0.068 W

Type de connexion Borne à vis

Mode de pose Encastré

Couleur Blanc

Numéro RAL 9003

Largeur d'appareil	45 mm
Hauteur d'appareil	45 mm
Profondeur d'appareil	42 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Traitement antimicrobien	Non
Sans fil	Non
Profondeur d'encastrement	33.5 mm
Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Température de stockage	-20-70 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
USB Puissance de sortie	15
Courant d'alimentation	0.5-0.5 A
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Sans halogène	Oui
Nombre de bornes	2
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
EAN/Gencode	3245060996048

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

### Environnement et recyclage

