



Microcâble OS2 Fan-out et Fan-out LCS³ - 12 LC Duplex et 12 LC Duplex - longueur 40m

REF. 0 324 34

LEGRAND

1 634,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Microcâbles OS2 Fan-out - Fan-out

- Microcâbles avec éclateur, sortie 2 mm
- 12 LC Duplex - 12 LC Duplex

Caractéristiques générales

Legrand cabling system LCS³ - solution préconnectorisée fibre Haute Densité

Livrés sur touret carton

Raccordements des cassettes des tiroirs Haute Densité

Câble microcâble à faible densité

Gaines en LSZH, couleur aqua (OM3) et jaune (OS2)

Livrés avec rapports de tests et dérouleurs

Fan-out - Fan-out : éclateur en aluminium anodisé pour résistance optimale

Faible perte d'insertion connecteur LC < 0,15 dB/connecteur

MTP-MTP : faible perte d'insertion connecteur

MTP < 0,35 dB/connecteur

Autres configurations sur demande

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de câble	Breakout	Finition APC	Non
Nombre de fibres	24	Douille de protection contre le ployage	injecté
Type de connecteur raccordement 1	LC-Duplex	Couleur de la gaine	jaune
Catégorie	OS2	Température d'utilisation /d'installation	70 °C
Type de connecteur raccordement 2	LC-Duplex	Sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui
Longueur	40 m	Ignifugé	selon EN 60332-24-3
Type de fibre	monomode	Température de stockage	-20 - 50 °C
Numéro RAL	1018	Type de grade de communication	Non applicable
		Diamètre extérieur gaine fibre simple	2 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.