

Plaque de finition horizontale Mosaic pour 3x2 modules blanc

REF. 078806L	MOSAIC	LEGRAND
--------------	--------	---------



Mosaic, plaque de finition en blanc brillant, l'incontournable pour habiller les mécanismes Mosaic

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plaque de finition Mosaic 3x2 modules pour montage horizontal
- Se clipse sur le support Batibox 8 modules référence 080253
- Blanc RAL9003
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- Finition brillante

Avantages

- Mosaic offre une large collection de plaques allant de 1 à 2x10 modules dans 3 couleurs : Blanc, Aluminium, Noir mat
- Le design intemporel de Mosaic ré-inventé : une forme asymétrique, perception ultra fine et un rayon supérieur devenus signature depuis 25 ans

Les + installation

La plaque reste toujours au contact du mur : le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation (+1,5mm/ -1,25mm)

Les + utilisation

Permet l'habillage de mécanisme Mosaic 3x2 modules

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nonebus divetts	2	Finition de la surface	Brillant
Nombre d'unités	3	Couleur	Blanc
Sens de montage	Horizontal	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités, horizontales	3	Transparent	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Avec volet de protection	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	6	Classe de protection (IP)	Autre
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Avec grille de montage	Non	Type de fixation	À clipser
Montage encastré	Oui	Largeur	224 mm
		Hauteur	82 mm
Adapté à une boîte de sol	Non	Profondeur	9 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Temperature d'utilisation	
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	/d'installation	-5-35 °C
		Temperature de stockage	-10-70 °C
Matériau	Plastique	Essence du bois en latin	Non applicable
Qualité du matériau	Thermoplastique	Certification du bois (liste)	Non applicable
Sans halogène	Oui	Zone climatique de provenance	
Traitement antimicrobien	Non	de bois	Non applicable
Type de traitement de la surface	Non traité	EAN/Gencode	3414971577848