



## Interrupteur bipolaire étanche Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc

REF. 0 696 27

PLE XO

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

- Interrupteur bipolaire Plexo composable - Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK07 - 10AX - 250V
- Connexion à bornes automatiques
- Mécanisme livré avec enjoliveur

### Les + installation

Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                                      |  |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
|                                       |                                      | Tension nominale                                 | 250 V                     |
|                                       |                                      | Courant nominal assigné                          | 10 A                      |
| Type de commutation                   | interrupteur bipolaire               | Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX                     |
| Type de commande                      | bascule/bouton                       | Contact de report                                | Non                       |
| Assemblage                            | mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) | Type de raccordement                             | autre                     |
| Bouton-poussoir                       | Non                                  | Interrupteur de chauffage                        | Non                       |
| Nombre de bascules d'actionnement     | 1                                    | Interrupteur de machine à laver                  | Non                       |
| Type de montage                       | autre                                | Largeur d'appareil                               | 64 mm                     |
| Type de fixation                      | autre                                | Hauteur d'appareil                               | 64 mm                     |
| Avec plaque de montage                | Non                                  | Profondeur d'appareil                            | 40 mm                     |
| Matériau                              | plastique                            | Profondeur d'encastrement                        | 40 mm                     |
| Qualité du matériau                   | thermoplastique                      | Compatible avec Apple HomeKit                    | Non                       |
| Sans halogène                         | Oui                                  | Compatible avec Google Assistant                 | Non                       |
| Traitement antibactérien              | Non                                  | Profondeur min. de la boîte d'encastrement       | 30 mm                     |
| Traitement de surface                 | non traité                           | Compatible avec Amazon Alexa                     | Non                       |
| Finition de la surface                | mat                                  | Possible support IFTTT                           | Non                       |
| Couleur                               | blanc                                | Température d'utilisation /d'installation        | -20 - 40 °C               |
| Numéro RAL (équivalent)               | 9114                                 | Température de stockage                          | -25 - 70 °C               |
| Zone de texte/surface d'inscription   | non                                  | Type de tension                                  | AC                        |
| Voyant                                | non                                  | Fréquence d'alimentation                         | 50 - 60 Hz                |
| Fonction d'éclairage                  | autre                                | Section de câble                                 | 2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Type d'éclairage                      | autre                                | Nature d'embout entrée de câble                  | Non applicable            |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP55                                 | Maintien du câble                                | Non applicable            |
| Résistance aux chocs                  | IK07                                 |  |                           |