

Applique protect 484mm IP44 IK04 Fluolux² avec interrupteur et lampe fluo avec douille 2G11

REF. 118 527

209,40€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Sarlam
Emballage	1 unité
Volume	4.909 dm ³
Poids	1118 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Appliques protect 484 mm - fluo avec douille 2G11

- Puissance source : 18 W
- Consommation totale : 19 W
- Flux lumineux : 1200 lm
- Température couleur : 4000 K

IP 44

- Applique + Inter - IK 04

Caractéristiques Générales

Appliques Fluolux - pour sanitaires, ERP et établissements de santé

- Classe I (appliques avec prises à puits affleurant) et II
- 850 °C/30 sec
- Appliques standards : polycarbonate IP 41 - IP 44 / IK 04 - IK 07
- Appliques anti-vol protect : polycarbonate IP 41 - IP 44 / IK 04 - IK 07
- Pose horizontale par simple clipsage sur patère commune (livrée avec l'applique)
- Version anti-vol protect avec vis anti-démontage
- Lieux d'application :
 - foyers et logements étudiants
 - établissements scolaires
 - établissements de santé
 - bâtiments tertiaires

- établissements recevant du public