

Bouton poussoir métal Martin Lunel IK08 3A 250V~

REF. 0 455 01

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Martin Lunel, bouton poussoir destiné à une utilisation en environnement sévère

- Bouton poussoir simple - métal - Martin Lunel
- Bleu - 250V~ - 3A
- IK08 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	mécanisme seul	Sans halogène	Oui
Modèle	bouton-poussoir unique	Traitement de surface	autre
Type de commande	bouton-poussoir	Couleur	bleu
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1	Transparent	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Tension nominale	250 V	Impression	sans
Courant nominal assigné	3 A	Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
Avec éclairage	Non	Largeur d'appareil	94 mm
Avec source lumineuse	Non	Hauteur d'appareil	72 mm
Contact de report	Non	Profondeur d'appareil	75 mm
Type de montage	saillie	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de fixation	fixation à vis	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	métal	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	autre	Possible support IFTTT	Non