

Commande pour VMC Céliane - Titane



REF. 0 997 96

CÉLIANE

LEGRAND

Niveau   

Finition Titane



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande de VMC prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Vitesse lente ou rapide - L'interrupteur VMC vous donne plus de liberté dans l'utilisation de votre équipement : régler la ventilation à la vitesse jugée idéale
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	A équiper d'une plaque
Intensité	10 AX
Tension	250 V
Nombre de modules	1 poste
Dimensions	45 x 45 x 24 mm
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques
IP	21D
IK	04