

**Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 170x170x50mm
couvercle 195x195mm**

REF. 0 893 74

LEGRAND

30,15 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué**

- Boîte de dérivation Batibox pour cloisons sèches
- Livrée avec couvercle et vis
- Dimensions extérieures boîte : 170x170x50mm
- Dimensions couvercle : 195x195mm

Les + utilisation

Avec fond défonçable (prédécoupé)

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Mur creux	Sans halogène	Oui
Forme	Carré	Traitement de surface	Non traité
Type de construction	Boîte de jonction	Couleur	Jaune
Modèle	Unique	Classe de protection (IP)	IP20
Equipé d'une couronne rotative	Non	Finition du couvercle	Couvercle de protection de construction
A coupler	Non	Couvercle transparent	Non
Garnissage	Sans	Fixation du couvercle	Vissé
Longueur	195 mm	Plombable	Non
Largeur	195 mm	Maintien de fonction	Sans
Avec vis	Oui	Avec blindage	Non
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui	Coupe-vent	Non
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	Non	Borne, position fixe	Non
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre du tube	Autre	Tubulure	Sans
Pour diamètre de câble	16-25 mm	Avec languettes à clou	Non
Verrouillage de tube	Non	Application spéciale	Sans
Verrouillage de tube en option	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Entrée de l'arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Nombre d'entrées	19	Température de stockage	-5-60 °C
Matériau	Plastique	EAN/Gencode	3245060893743

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.