

## Colliers de serrage Colson intérieur/extérieur x100 - largeur 6mm - longueur 180mm - noir

REF. 0 319 25

COLSON

LEGRAND



Niveau   

Finition Noir

0,30 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables

- Peuvent également être utilisés pour des réparations domestiques
- Tenue à l'arrachement : 22kg
- Largeur : 6mm
- Longueur à plat : 180mm
- Ø de serrage maximum : 45mm - Ø de serrage mini : 10mm

#### Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

Caractéristiques produit

Ø de serrage maxi : 45 / mini : 10 mm

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*