



## Fiche de tableau et fiche inclinée P17 IP66/67 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

REF. 0 568 03

P17

LEGRAND

35,34 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

P17, fiche particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Fiche de tableau et fiche inclinée P17 IP66/67
- Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T
- Plastique
- IK09

### Recommandations / restrictions d'usages

- Bouchon d'obturation à commander séparément
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

### Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boîtes d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-perçés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                        |                       |                           |                             |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Intensité de courant IEC               | 16 A                  | Technique de raccordement | Borne à vis                 |
| Tension selon EN 60309-2               | 230 V (50+60 Hz) bleu | Type de construction      | Pose du connecteur encastré |
| Nombre de pôles                        | 3                     | Inverseur de phase        | Non                         |
| Position horaire des contacts de terre | 6 h                   | Direction d'enfichage     | Droit                       |
| Couleur caractéristique                | Bleu                  | Matériau                  | Plastique                   |
| Classe de protection (IP)              | IP67                  | Finition militaire        | Non                         |
|                                        |                       | EAN/Gencode               | 3245060568030               |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.