



## Disjoncteur DX<sup>3</sup>10000 16kA arrivée haute et départ bas à vis 3P - 400V~ - 63A - courbe C - 3 modules

REF. 4 092 79

**319,10€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.716 dm <sup>3</sup>
Poids	478 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Tripolaires 400 V~

- Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel
- Vis/vis
- In : 63 A
- Nombre de modules : 3

#### Caractéristiques Générales

##### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 10000 - 16 kA - courbe C - protection des départs

- Conformes à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
  - 10000 - NF EN 60898-1 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
  - 16 kA - EN 60947-2 - 400 V~ (230 VA pour Uni + Neutre)
- Reçoivent les auxiliaires
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis