

## Kit de répartition avec 1 peigne d'alimentation verticale et 8 peignes horizontaux - pour coffrets DRIVIA 4 rangées

REF. 4 050 44

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### VX<sup>3</sup>, kit de répartition optimisée monophasée

- Kit complet de répartition
- Pour coffrets Drivia 4 rangées 18 modules ou 13 modules
- Composition :
  - 1 peigne vertical VX<sup>3</sup> entraxe 125mm
  - 8 peignes universels horizontaux HX<sup>3</sup> référence 404928
- 4 rangées
- Pour Drivia 18 ou 13 modules

#### Les + utilisation

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffrets

#### Recommandations / restrictions d'usages

Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		<b>Finition du raccordement électrique</b>	<b>goupille</b>
<b>Nombre de phases</b>	<b>1</b>	<b>Isolé</b>	<b>Oui</b>
<b>Adapté au nombre d'appareils</b>	<b>18</b>	<b>Tension de fonctionnement nominale max. Ue</b>	<b>400 V</b>
<b>Dimension du pas</b>	<b>17.7 mm</b>	<b>Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N</b>	<b>Oui</b>
<b>Section transversale</b>	<b>16 mm<sup>2</sup></b>	<b>Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire</b>	<b>Non</b>
<b>Longueur</b>	<b>310.5 mm</b>	<b>Couleur</b>	<b>autre</b>
<b>Courant permanent nominal Iu</b>	<b>63 A</b>		