

## Kit de répartition avec 1 peigne d'alimentation verticale et 8 peignes horizontaux - pour coffrets DRIVIA 4 rangées

REF. 4 050 44

LEGRAND



116,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### VX<sup>3</sup>, kit de répartition optimisée monophasée

- KIt complet de répartition
- Pour coffrets Drivia 4 rangées 18 modules ou 13 modules
- Composition :
  - 1 peigne vertical VX<sup>3</sup> entraxe 125mm
  - 8 peignes universels horizontaux HX<sup>3</sup> référence 404928
- 4 rangées
- Pour Drivia 18 ou 13 modules

#### Les + utilisation

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffrets

#### Recommandations / restrictions d'usages

Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                          |   |                 |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|
|                                     |                          | <b>Finition du raccordement électrique</b>                        | <b>goupille</b> |
| <b>Nombre de phases</b>             | <b>1</b>                 | <b>Isolé</b>  | <b>Oui</b>      |
| <b>Adapté au nombre d'appareils</b> | <b>18</b>                | <b>Tension de fonctionnement nominale max. Ue</b>                 | <b>400 V</b>    |
| <b>Dimension du pas</b>             | <b>17.7 mm</b>           | <b>Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N</b>           | <b>Oui</b>      |
| <b>Section transversale</b>         | <b>16 mm<sup>2</sup></b> | <b>Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire</b> | <b>Non</b>      |
| <b>Longueur</b>                     | <b>310.5 mm</b>          | <b>Couleur</b>  | <b>autre</b>    |
| <b>Courant permanent nominal lu</b> | <b>63 A</b>              |   |                 |

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*