



## Plaque de finition verticale Mosaic pour 2x2 modules blanc

REF. 078822L

MOSAIC

LEGRAND

5,95 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Mosaic, plaque de finition en blanc brillant, l'incontournable pour habiller les mécanismes Mosaic

- Plaque de finition Mosaic 2x2 modules pour montage vertical
- Se clipse sur les supports Batibox 4 modules référence 080252 ou 2 supports Batibox 2 modules référence 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports
- Blanc RAL9003 finition brillante
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- Compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led pour supports, en cas d'utilisation des supports 2 modules

#### Avantages

Mosaic offre une large collection de plaques allant de 1 à 2x10 modules dans 3 couleurs : Blanc, Aluminium, Noir mat

Repérage facilité dans l'obscurité par éclairage de la partie basse de la plaque en utilisant 2 supports Batibox 2 modules référence 080251 et en y ajoutant un voyant Easy-Led pour supports Batibox références 080260L et 080262L

Le design intemporel de Mosaic ré-inventé : une forme asymétrique, perception ultra fine et un rayon supérieur devenus signature depuis 25 ans

#### Les + installation

La plaque reste toujours au contact du mur : le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation (+1,5mm/ -1,25mm)

#### Les + utilisation

Permet l'habillage de mécanisme Mosaic 2x2 modules

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic

#### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	2	Traitement antibactérien	Non
Sens de montage	vertical	Traitement de surface	non traité
Nombre d'unités, horizontales	1	Finition de la surface	brillant
Nombre d'unités, verticales	2	Couleur	blanc
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	2	Transparent	Non
Nombre d'inserts pour interrupteurs	2	Avec couvercle à charnière	Non
Avec grille de montage	Non	Classe de protection (IP)	autre
Montage encastré	Oui	Résistance aux chocs	IK04
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Type de fixation	à clipser
Adapté à un canal d'allège	Non	Largeur	153 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Hauteur	82 mm
Matériau	plastique	Profondeur	9 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-10 - 70 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.