



Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 33U - 1626x800x800mm - RAL7016

REF. 6 467 56

LINKEO

LEGRAND

962,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Linkeo, baie destinée aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget - armoire robuste permettant un câblage sécurisé

- Baie 19pouces Linkeo - A porte avant simple
- Dimensions :
 - Capacité : 33U
 - Hauteur : 1626mm
 - Largeur : 800mm
 - Profondeur : 800mm
 - Charge admissible : 400kg
- Livrée montée - Gris anthracite RAL7016 - Associable IP20 - IK08
- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée - Condamnation des 4 faces par serrure à clé
- Équipée de 2 montants 19pouces avec marquage des U et réglable en profondeur - Equipée de pieds de nivellement

Les + installation

Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique -Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse) - Prédécoupe haute pour kit ventilateurs

Recommandations / restrictions d'usages

Peut être équipé d'un jeu de balais référence 646428

Information sur la gamme




Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage	frontal	Avec porte à hublot	Oui
Finition de la barre profilée	recourbé	Avec parois latérales	Oui
Nombre de portes	1	Avec socle	Non
Type d'aération	sans	Avec gestion de câble vertical	Non
Largeur	810 mm	Matériau	acier
Hauteur	1626 mm	Finition de la surface	revêtu par poudre
Profondeur	830 mm	Couleur	gris
Dimension	482,6 mm (19 pouces)	Modèle	avec cadre fixe
Nombre d'unités en hauteur (HE)	33	Numéro RAL	7016
Capacité de charge max.	400 kg	Démontable	Oui
Avec tôle de toit	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Avec mise à la terre	Oui	Degré de protection (NEMA)	autre
Avec porte frontale	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Matériau de la porte avant	verre	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Verrouillage de la porte avant	à un point	Température de stockage	-25 - 70 °C
Avec porte arrière	Non	Equipé d'une porte ou couvercle	Oui

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
981079	Jeu de 2 clefs pour porte et panneaux latéraux	17,47	1
981099	Kit de fermeture pour panneaux latéraux	23,28	1
981098	Kit de fermeture pour porte	26,20	1
980189	Lot de 2 Charnières	210,30	1
981094	Porte vitrée	750,20	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.