

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 260mm

REF. 0 319 30

COLSON

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Colliers Colson noirs protégés U.V.

Denture intérieure

Serrage à la main

Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Largeur : 7,6 mm

Longueur à plat : 260 mm

Ø de serrage maxi : 62 mm

Ø de serrage mini : 15 mm

Tenue à l'arrachement : 45 kg

Caractéristiques Générales

Colliers d'installation Colson™

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.