



**Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable
- 3 positions fixes 45°**

REF. 0 239 60

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
- A clé (n°455) - Noir - 3 positions fixes - 45°
- IP69
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + utilisation

Le point d'extractibilité de la clé est symbolisé par "."

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de positions de commutation	3	A rappel	Non
Finition de l'élément d'actionnement	clé	Avec bague frontale	Oui
Adapté à l'éclairage	Non	Matériau de la bague frontale	plastique
Couleur de l'élément d'actionnement	argent	Couleur de bague frontale	chrome
Couleur de la calotte du voyant lumineux	autre	Classe de protection (IP), face avant	IP66
Type de lentille	rond	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Diamètre de trou	22.5 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Fonction de commutation encliquetable	Oui	Température de stockage	-40 - 70 °C
		Sans halogène	Oui