



Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 3 positions fixes 45°

REF. 0 239 60

LEGRAND

53,73 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
- A clé (n°455) - Noir - 3 positions fixes - 45°
- IP69
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + utilisation

Le point d'extractibilité de la clé est symbolisé par "."

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---------|---|-------------|
| Nombre de positions de commutation | 3 | A rappel | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | clé | Avec bague frontale | Oui |
| Adapté à l'éclairage | Non | Matériau de la bague frontale | plastique |
| Couleur de l'élément d'actionnement | argent | Couleur de bague frontale | chrome |
| Couleur de la calotte du voyant lumineux | autre | Classe de protection (IP), face avant | IP66 |
| Type de lentille | rond | Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
| Diamètre de trou | 22.5 mm | Température d'utilisation /d'installation | -25 - 70 °C |
| Fonction de commutation encliquetable | Oui | Température de stockage | -40 - 70 °C |
| | | Sans halogène | Oui |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.