

**Coffret cache-bornes 4 modules - blanc RAL9003**

REF. 0 013 04

LEXIC

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Drivia, coffret cache-bornes pour ajouter des produits modulaires lorsque le coffret électrique est complet ou pour ajouter un point de contrôle

- Coffret cache-bornes 4 modules IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
- Composé de :
  - 1 fond avec trous oblongs de positionnement
  - 1 rail DIN permettant le passage des fils
- Dimensions :
  - hauteur : 160mm
  - largeur : 90mm
  - profondeur : 74mm
- Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

**Les + installation**

Livré filmé capot clipsable (non clipsé) et plombable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Saillie	Possibilité de montage en saillie	Non
Nombre de rangées	1	Finition CEM	Non
Largeur dans les unités de partition	4	Couleur	Blanc
Type de couvercle	Couvercle	Numéro RAL	9003
Finition du couvercle	Avec échancrure	Classe de protection (IP)	IP30
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Avec serrure	Non
Matériau du boîtier	Plastique	Capacité du tableau (en nombre de modules)	4
Hauteur	160 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Largeur	90 mm	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Profondeur	74 mm	Température de stockage	-20-70 °C
Profondeur intérieure	47.5 mm	Sans halogène	Non
Rail DIN	Oui	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Avec plaque de montage	Non	EAN/Gencode	3245060013042