

Voyant de balisage autonome Mosaic 2 modules - blanc

REF. 0 785 12

MOSAIC

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une fonction balisage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Voyant de balisage autonome Mosaic avec LEDs de très faible consommation - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Lors d'une coupure de courant, éclaire automatiquement grâce à une LED blanche de forte puissance (autonomie 1h) - Éclairage circulaire par LED bleue en mode veille
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Avantages

Équipé de LEDs de très faible consommation

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Possibilité de coupure par télécommande référence 003901

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Complète le système d'éclairage de sécurité normatif pour répondre à des exigences élevées (crèches, santé, accessibilité, maison de retraite)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	encastré	Hauteur/profondeur	42 mm
Adapté au type de marquage	autre	Longueur	80 mm
Installation de surveillance	autre	Largeur de montage	45 mm
Type de commutation	non permanent	Hauteur/profondeur d'encastrement	42 mm
Avec raccordement à un télérupteur	Non	Longueur d'encastrement	80 mm
Alimentation	autonome (batterie individuelle)	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Source lumineuse	LED non interchangeable	Température de stockage	-10 - 70 °C
Avec source lumineuse	Oui	Capacité des bornes	1.5 - 1.5 mm ²
Douille	autre	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Matériau du boîtier	plastique	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Couleur du boîtier	blanc	Code CEI (Pack1)	LR6
Matériau du couvercle	plastique opalin	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Tension nominale	230 - 230 V	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Cadmium
Classe de protection (IP)	IP41	Nombre de Pack 1	2
Résistance aux chocs	IK02	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	4
Classe de protection	II	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	20 g
Temps d'opération nominal	1 - 1 h	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Largeur	80 mm	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)