



Lot spécial chantier de 6x50 boîtes 1 poste Ecobatibox - profondeur 40mm

REF. 0 800 07

453,90€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	97.848 dm ³
Poids	9229 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Boîtes monopostes

- Conformes à la norme NF-EN 60670-1
- Ø de perçage 67 mm
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
- Lot de 300 boîtes pour cloisons sèches 1 poste conditionné en sachet par 50 boîtes
- Profondeur 40

Caractéristiques Générales

Programme Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches

- Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
- Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
- Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
- Large colerette, étriers de fixation rétractables
- Volume de câblage optimum
- Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable