

## Fixation des inverseurs de sources DPX<sup>3</sup> débrochables en position horizontale dans XL<sup>3</sup>4000

REF. 0 207 38

XL<sup>3</sup>

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL<sup>3</sup>, équipement pour montage des appareils de coupure et protection dans armoire

- Ensemble pour fixation de DPX<sup>3</sup>160 et DPX<sup>3</sup>250 version inverseur de sources en position horizontale dans XL<sup>3</sup>4000
- Composé d'une platine réglable et d'un plastron
- Pour DPX<sup>3</sup>160 et DPX<sup>3</sup>250 version débrochable
- 24 modules




### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	400 mm
Largeur	600 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Laqué / peint
Perforation	Oui
Sans halogène	Oui
EAN/Gencode	3245060207380

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 802 89	Poignée Soft Line courte pour plastron métal DPX <sup>3</sup> 1600 horizontal débrochable et DMX2500 fixe dans XL <sup>3</sup> 4000	38,73
9 802 90	Poignée Soft Line longue pour plastron métal DPX <sup>3</sup> 1600 horizontal débrochable dans XL <sup>3</sup> 4000	38,73

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.