

Borne de repiquage 250A IP2X pour barres aluminium 800A VX³

REF. 4 044 89

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

VX³, répartition verticale optimisée, accessoire de montage pour barres alu

- Borne de repiquage 250A pour barres alu
- IP2X

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur des barres collectrices 50 - 50 mm

Adapté à autre

Section de conducteur max. 50 mm²

Courant de fonctionnement nominal max. I_e 250 A

Adapté à un raccordement de conducteur rond Non

Adapté à un raccordement de conducteur secteur Oui

Adapté à un raccordement de conducteur enroulé Oui