



## Hublot Chartres Infini antivandale blanc taille 1 à LED 2000lm avec détection HF et horloge

REF. SL532079

323,50€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque

Sarlam

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Détection HF + Horloge

- Adaptés à une utilisation en intérieur
- Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30 et par l'application Close up (NFC)
- Reprend les modes de fonctionnement du hublot
- Détection HF avec une gestion horaire embarquée

##### Taille 1 - 2000 Lm

- Consommation totale : 28 W
- Blanc
- Antivandale Ø 322 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 1000 à 2000 Lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110) - Durée de vie 50 000 heures
- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
- 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages :
- ON/OFF
- Détection HF
- Détection HF + horloge et Double niveau / minuterie
- IP 55 / IK 10 sauf antivandale renforcé IP 55 / IK 10+ (50 joules) - Classe II
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
- Température couleur : 4000 K