



## Détecteur de présence 3 fils Mosaic 2 modules avec neutre - blanc

REF. 0 784 52

MOSAIC

LEGRAND

Finition Non Définie

161,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Détecteur de présence 3 fils, avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
  - LEDs : 0W à 500W
  - Fluocompactes : 0W à 500W
  - LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA
  - Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000W
- Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,04W
- Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage

### Avantages

Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport

Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle et possibilité de commande manuelle additionnelle déportée par bouton poussoir

Double technologie Infrarouge et Ultrasonic qui permet une détection de présence précise

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

### Les + utilisation

Détecteur de mouvement spécial lieux de travail infrarouge et ultrasonic, permettant une détection de présence précise dès que l'onde émise par le détecteur est modifiée (exemple : mouvement de mains sur un clavier) - Conforme à la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Hauteur recommandée de fixation : 1,20m

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol,

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*




goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                       |                                  |                 |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Modèle  | détecteur de présence |                                  |                 |
| Type de capteur   | autre                 |                                  |                 |
| Avec interface DALI                                       | Non                   |                                  |                 |
| Régulation de la lumière constante                        | Oui                   | Qualité du matériau              | thermoplastique |
| Commande CVC  | Non                   | Traitement de surface            | non traité      |
| Arrêt forcé   | Non                   | Finition de la surface           | brillant        |
| Percée pour animaux                                       | Non                   | Traitement antibactérien         | Non             |
| Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière    | Oui                   | Couleur                          | blanc           |
| Réticulable   | Non                   | Numéro RAL (équivalent)          | 9003            |
| Hauteur de montage optimale                               | 1.2 m                 | Transparent                      | Non             |
| Surveillance de cage d'escalier                           | Non                   | Classe de protection (IP)        | IP41            |
| Commutateur de pontage                                    | Oui                   | Type de tension                  | AC              |
| Largeur de portée max.                                    | 3 m                   | Fréquence                        | 50-60 Hz        |
| Longueur de portée max.                                   | 8 m                   | Tension nominale                 | 230 V           |
| Champ de détection de diamètre au sol                     | 6 m                   | Durée de marche min.             | 5 s             |
| Adapté pour une transmission sans fil                     | Non                   | Durée de marche max.             | 59 min          |
| Commandable à distance                                    | Oui                   | Angle de détection horizontal    | 0-180 °         |
| Avec télécommande   | Non                   | Luminosité de déclenchement      | 5-1275 lx       |
| Sensibilité de réponse ajustable                          | Oui                   | Puissance de coupure max.        | 2000 W          |
| Luminosité de déclenchement ajustable                     | Oui                   | Température                      | -5-45 °C        |
| Avec unité de signal                                      | Oui                   | Courant de démarrage max.        | 8.5 A           |
| Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement | Non                   | Entrée de poste auxiliaire       | Oui             |
| Fonction de variation avec insert variateur               | Non                   | Fonction d'alarme                | Oui             |
| Type de montage   | encastré              | Profondeur d'encastrement        | 35 mm           |
| Type de raccordement                                      | borne à vis           | Compatible avec Apple HomeKit    | Non             |
| Matériau  | plastique             | Compatible avec Google Assistant | Non             |
|   |                       | Compatible avec Amazon Alexa     | Non             |
|   |                       | Possible support IFTTT           | Non             |
|   |                       | Interrupteur automatique         | Oui             |

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

| Ref.     | Désignation.  | Prix unitaire (€ HT*) |
|----------|---|-----------------------|
| 0 882 40 | Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité | 302,60                |

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*