



Interrupteur filaire connecté avec option variateur Céliane with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - titane

REF. 0 677 71

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

Finition Titane

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, l'interrupteur connecté (avec option variateur) permet de contrôler en local ou à distance les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal

- Interrupteur connecté (avec option variateur) sans neutre Céliane with Netatmo, 5W à 300W
- Livré avec un compensateur actif, compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED (LEDs dimmables préconisées)
- Mode variation activable depuis l'App.
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
- Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Titane

Avantages

Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix

L'installation des produits Céliane with Netatmo est identique à un produit traditionnel - Ne nécessite aucun fil de courant additionnel et s'installe dans des boîtes d'encastrement standard de profondeur 40mm avec ou sans griffes (griffes livrées)

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

S'installe facilement à la place d'un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Compatible avec les boîtes à griffes

Les + utilisation

Permet de contrôler les éclairages par le smartphone ou par la voix avec un assistant vocal

Recommandations / restrictions d'usages

Pour connecter l'interrupteur connecté, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

Il est nécessaire d'installer le compensateur fourni sur la lampe

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Largeur hors tout	90 mm
Assemblage	Mécanisme complet avec plaque	Hauteur hors tout	82 mm
Modèle	Triac	Profondeur/longueur hors tout	46 mm
Type de charge	Universel et LED	Profondeur d'encastrement	33 mm
Entrée de poste auxiliaire	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Classe de protection (IP)	IP41
Utilisable avec un bouton	Non	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Oui	Température de stockage	0-45 °C
Utilisable avec un détecteur de présence	Oui	Consommation en veille	0.1 mA
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Neutre obligatoire	Non
Utilisable avec un bouton radio	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Utilisable avec un bouton IR	Non	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Type de montage	Encastré	Sans halogène	Oui
Matériau	Plastique	Traitement antimicrobien	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Type de borne	Borne à vis
Traitement de surface	Laqué / peint	Nombre de bornes	3
Finition de la surface	Brillant	Capacité des bornes	0.75-2.5 mm ²
Couleur	Titane	Section de câble	0.75-2.5 mm ²
Numéro RAL (équivalent)	7006	Equipé d'un porte étiquette	Non
Transparent	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Tension nominale	230 V	Objet connecté	Oui
Fréquence	47-63 Hz	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Courant nominal assigné	1.3 A	Pilotable à la voix	Oui
Puissance de commutation	5-300 W	Programmable	Oui
Type de fixation	Fixation à griffes/vis	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	Connectable par box Internet	Oui
Compatible avec Google Assistant	Oui	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	EAN/Gencode	3414971015791
Possible support IFTTT	Non		